

## CLOR

**Sgrassante- Sanificante**

### CARATTERISTICHE GENERALI

**Hsan® Clor** è uno sgrassante a forte azione sanificante, grazie alla presenza del cloro attivo. Il suo spettro d'azione è tale da renderlo attivo sui batteri Gram+ e Gram-, sui virus, sui funghi e le spore, e sulle muffe.

A temperatura ambiente, le soluzioni acquose fresche del prodotto necessitano di tempi di contatto che variano dai 10 ai 15 minuti; a 50°C i tempi di contatto si riducono anche a 5 minuti (in funzione del tipo di microrganismo da eliminare) oltre ad acquistare anche una maggiore attività sporadicida. Non contenendo tensionattivi risulta facilmente risciacquabile e pertanto questa fase risulta accelerata e più economica.

### CARATTERISTICHE TECNICHE (CHIMICO-FISICHE)

Stato Fisico	Liquido
Colore	Viola
Densità (20°C)	1.15 Kg/L
Solubilità in acqua	Totale
pH (Soluzione 1%)	11.5
Cloro attivo 8 soluzione 1%)	600 ppm

### APPLICAZIONI

#### Industria enologica:

- Sanificazione convogliatori per uve, diraspa-pigiatrici, torchi continui, pompe, tubazioni, serbatoi, vinificatori e contenitori in genere, attrezzature e impianti in genere.
- Sanificazione di superfici, quali: pavimenti e pareti, con ausilio di pompe a pressione, spazzolatici meccaniche o spugnatura.

### DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Preparare una soluzione acquosa all'1% di prodotto. Sciacquare preventivamente tutte le superfici con acqua fredda per allontanare le particelle grossolane di sporco; versare o spruzzare la soluzione di **Hsan® Clor** e lasciare agire per almeno 5 minuti, quindi risciacquare con acqua preferibilmente calda.

### CONFEZIONE

Fusto	<b>25 Kg</b>
Big	<b>100 Kg</b>

### AVVERTENZE

Prestare attenzione alle parti in alluminio e rispettive leghe.

Utilizzare sempre i mezzi di protezione individuale durante l'uso.

Conservare il prodotto lontano dalla portata di bambini e dagli animali domestici.

Chi impiega il prodotto è responsabile, anche nei confronti di terzi, degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.



**GHS06**



**GHS03**



**GHS04**



**GHS09**

### NOTE

Esclusivamente per uso professionale